


SCHRÄGSTUTZEN

ZYLINDRISCHER AUSLAUF – HALBRUNDE RINNE



Hinweis

- Lochausschnitt exakt nach Schablone erstellen, anschließend 4 mm bördeln.
- Zur Sicherstellung der Originalgröße beim Ausdruck auf Acrobat die Druckoption „Seitengröße verkleinern“ deaktivieren!

Ablaufleistungen

	Ablaufleistung Stützen [l/s]	Ablaufleistung Rohr [l/s]
280/80:	3,6	5,9
333/100:	6,4	10,7

Die Messergebnisse wurden von der Technischen Universität München ermittelt. Es wurde bestätigt, dass GRÖMO Stützen die Norm nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Um diese Ergebnisse garantiert zu erreichen, verwenden Sie die von GRÖMO entwickelte Rinnenausschnittschablone. Diese können Sie zum Selbstaudrucken unter www.groemo.de herunterladen oder als Schablone unter service@groemo.de kostenlos bestellen.